

القطان: «الركب» تدشن خطي إنتاج عيادة طبية ووحدات تعقيم متنقلة

إيهاب حشيش

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الركب لخدمات النفط والكهرباء والإنشاءات سعد القطان، تدشين خطي إنتاج لتصنيع عيادة طبية متنقلة ووحدات تعقيم متنقلة للتصدي لانتشار فيروس «COVID-19»، كاشفاً عن تصنيع الشركة وإنتاجها لعيادة متنقلة (Mobile Medical Clinic) بمواصفات قياسية، بالإضافة إلى عدد من وحدات التعقيم المتنقلة (Mobile Disinfection Booth) لمواكبة الأحداث الراهنة.

وأوضح القطان أن تدشين الشركة للمنتجين يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وتفعيلاً للواجب الوطني، في ظل تلك الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن مصنع «الركب» سخر كل إمكانياته لإنجاز وحدات التعقيم والعيادة الطبية في أسرع وقت لتوفيرها للجهات الحكومية حتى تكون عوناً لجهودها.

وأكد أن الشركة حاصلة على ترخيص منشأة صناعية من الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى شهادات الجودة العالمية (ISO 9001) و (ISO 14001) و (ISO 45001).

وبيّن القطان أنه في ضوء ما قامت به الحكومة، وبتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد، وتضامناً مع جهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الحكومية المتخصصة باتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية، للسيطرة والتصدي لانتشار الفيروس، قامت «الركب» بتصنيع 12 وحدة تعقيم متنقلة سيتم إهداؤها إلى الجهات التي تستقبل آلاف الموظفين والمراجعين يومياً، والذي يشكل وجودهم بأعداد كبيرة في مكان واحد خطراً لنقل العدوى.

ولفت إلى أن فكرة إنتاج وحدة طبية متنقلة (Mobile Medical Clinic)، جاءت لتسهيل وتمكين الأطباء وأصحاب الاختصاص من معاينة حالات الاشتباه، وإجراء الفحوصات والمسحات اللازمة للكشف عن الفيروس، وتقديم العلاجات الأولية خارج مواقع المستشفيات والمراكز الصحية، لتخفيف العبء عليها.

ونوه القطان إلى أن الشركة ستهدى وحدات التعقيم المتنقلة (Mobile Disinfection Booth)، والعيادة المتنقلة إلى المواقع المناسبة التي يراها القائمون على المنظومة الصحية للحفاظ على أمن وصحة وسلامة هذا الوطن.

وتابع أن وحدة التعقيم المتنقلة للأفراد (Mobile Disinfection Booth)، عبارة عن كابينة ذات مدخل ومخرج لتعقيم الأفراد يتم وضعها أمام باب المبنى المراد تعقيم مرتاديه حفاظاً على السلامة العامة، ويمكن استخدامها في جميع المرافق التي تستقبل أعداداً كبيرة من الناس، كما يمكن نقلها وتغيير مكانها بسهولة كبيرة.

وأشار القطان إلى أن عمل الوحدة يبدأ من المدخل بتعقيم اليدين أولاً، وأنه بمجرد دخول الفرد تبدأ المجسات المزودة بالوحدة (Sensors) بإطلاق المادة المعقمة من خلال المرشات الموزعة داخل جدارها في كل الاتجاهات، إذ تحتوي الوحدة على خزان سعة (1000 لتر) يتم تعبئته بالمادة المعقمة اللازمة عند الحاجة.

